

F-1000



F-2000



F-3000



F-5000



F-7000

F-8000

## F-4003 PTFEミゾ付攪拌シール

PTFE stirring seals

PTFE<sup>ⓧ</sup>

- PTFEミゾ付攪拌シールは、ミゾが2ヶ所入っており、グリスの必要はありません。またミゾ部にFKMOリングを入れる事もできます。シール部は、FKMOリング8%φです。

| F-4003 コードNo. | 共通摺合せ <sup>3</sup> |  |
|---------------|--------------------|--|
| -001          | 24/32              |  |
| -002          | 29/38              |  |

## F-4004 PTFE攪拌シール

PTFE stirring seals

PTFE<sup>ⓧ</sup>

- PTFE攪拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており上部ナットをゆるめて攪拌棒を下から差し込み、締付けシールします。攪拌シール内径8%φになっています。

| F-4004 コードNo. | 共通摺合せ <sup>3</sup> |  |
|---------------|--------------------|--|
| -001          | 24/30              |  |
| -002          | 24/40              |  |
| -003          | 29/32              |  |
| -004          | 29/42              |  |
| -005          | 34/45              |  |

## F-4005 PTFE攪拌シール装置用

PTFE stirring seals

PTFE<sup>ⓧ</sup>

- PTFE攪拌シール装置用は、Rオスネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。シール部8%φとなっております。

| F-4005 コードNo. | 攪拌シール内径 <sup>2</sup> % | 接続ネジ            |  |
|---------------|------------------------|-----------------|--|
| -001          | 8φ用                    | R $\frac{1}{2}$ |  |
| -002          | 8φ用                    | R $\frac{3}{8}$ |  |

## F-4006 PTFE攪拌シール用パッキン

PTFE stirring seal packing

PTFE<sup>ⓧ</sup>

- PTFE攪拌シール用Vパッキンは、F-4004、F-4005、のシール部品として3枚1セットです。摩耗した場合には取り替えてください。

| F-4006 コードNo. | 穴内径 <sup>2</sup> % | (3ヶ組) |
|---------------|--------------------|-------|
| -001          | 8φ用                |       |