

F-1000

F-2000

F-3000

F-4000

F-5000

F-6000

F-7000

F-8000



注:120℃以上で使用される場合スパイラル部が伸びる事がありますので御注意ください。

肉厚0.5t規格


F-8047 コードNo.	外径 ㎎ (Dφ)	内径 ㎎ (Cφ)	長さ ㎎ (L)
-001	6	5	100
-002	6	5	200
-003	6	5	300
-004	6	5	500
-005	6	5	1,000
-006	7	6	100
-007	7	6	200
-008	7	6	300
-009	7	6	500
-010	7	6	1,000
-011	8	7	100
-012	8	7	200
-013	8	7	300
-014	8	7	500
-015	8	7	1,000
-016	9	8	100
-017	9	8	200
-018	9	8	300
-019	9	8	500
-020	9	8	1,000
-021	10	9	100
-022	10	9	200
-023	10	9	300
-024	10	9	500
-025	10	9	1,000
-026	11	10	100
-027	11	10	200
-028	11	10	300
-029	11	10	500
-030	11	10	1,000
-031	12	11	100
-032	12	11	200
-033	12	11	300
-034	12	11	500
-035	12	11	1,000

F-8047 PFAフレキシブルチューブ

PFA flexible tubes

PFA①

- PFA製なので、透明性にすぐれ、ホース内部流体を観察できます。
- フレキシブル性にすぐれているので、狭い部分の、L型、U型等の配管に適しています。
- フレキシブルチューブの端末ストレート部に、フッ素樹脂製のジョイントを付ける事が出来ます。
- 管径と肉厚と、長さを分けてありますので、下記表から選んで御使用ください。



肉厚1.0t規格

F-8047 コードNo.	外径 ㎎ (Dφ)	内径 ㎎ (Cφ)	長さ ㎎ (L)
-041	8	6	150
-042	8	6	250
-043	8	6	500
-044	8	6	1,000
-045	10	8	150
-046	10	8	250
-047	10	8	500
-048	10	8	1,000
-049	12	10	150
-050	12	10	250
-051	12	10	500
-052	12	10	1,000
-075	14	12	250
-076	14	12	500
-077	14	12	1,000
-053	16	14	150
-054	16	14	250
-055	16	14	500
-056	16	14	1,000
-078	18	16	250
-079	18	16	500
-080	18	16	1,000
-057	19	17	150
-058	19	17	250
-059	19	17	500
-060	19	17	1,000
-061	6.35	4.35	100
-062	6.35	4.35	200
-063	6.35	4.35	300
-064	6.35	4.35	500
-065	6.35	4.35	1,000
-066	9.52	7.52	100
-067	9.52	7.52	200
-068	9.52	7.52	300
-069	9.52	7.52	500
-070	9.52	7.52	1,000
-071	12.7	10.7	150
-072	12.7	10.7	250
-073	12.7	10.7	500
-074	12.7	10.7	1,000